

Casté dotazy: Session

Otázka: Jak se rám liší od předchozích verzí?

Odpověď: Hlavní cep odpružení je výš nad převodníkem, což umožňuje pohyb osy víc dozadu. Odpružení je hladší a nabízí větší trakci. Zadní kolo tak může lépe kopírovat povrch nerovností, které se vzhledem ke kolu pohybují směrem vzad.

Vodící kladka vede retezovou linku nahoru a přes vysoce položený cep, čímž kompenzuje prodloužení retezu, které by vedlo ke zpetnému nárazu do pedálu.

Výsledkem designu odpružení s vysoko položeným cepem je rychlé kolo s lepší trakcí a ovladatelností na tom nejprudším a nejnáročnějším terénu.

Rám nového kola Session je rovněž osazen nastavitelnou geometrií Mino Link. Navíc má i Mino Link k serízení krivky tlumení mezi 25% progresí na závody nebo 20% na pohodlnější jízdy v parku.

Velikosti nového rámu vycházejí z dosahu, ne z délky sedlové trubky. Kompatibilní s 27,5 i 29palcovými koly.

Otázka: Mají některé velikosti rámu prohnutou horní trubku pro snazší nasedání?

Odpověď: Nemají. Horní trubka je už tak v dost nízké poloze, takže v případě sjezdových kol neciní potíže.

Otázka: Používají všechny rámy kola stejných velikostí?

Odpověď: Všechny tři velikosti rámu používají 29palcová kola. Nicméně jsou rovněž kompatibilní s těmi 27,5palcovými a s kombinací 29/27,5.

Otázka: Jaká je maximální velikost pláště?

Odpověď: Max. šířka pláště je 2,6 palce u obou velikostí kol, 29 i 27,5palcových.

Otázka: Je kompatibilní s jinými velikostmi kol/pláště?

Odpověď: Ano. Všechny modely kol Session jsou osazeny 29palcovými koly. Lze je však rovněž použít s 27,5palcovými koly, v jejichž případě je Mino Link nastaven do vysoké polohy s použitím vnější misky hlavového složení. Takto lze vpředu použít 29palcová kola a 27,5palcová vzadu. Náhradní miska hlavového složení se prodává s rámovými sety. U kompletních kol je nutné si ji prikoupit.

Otázka: Kolik prostoru je v rámu pro teleskopickou sedlovku?

Odpověď: Moc ne. Sjezdová kola jen zřídka používají teleskopické sedlovky.

Otázka: Jaké používá středové složení?

Odpověď: 83mm BSA závitované.

Otázka: Je kompatibilní s klikami s 30mm osou?

Odpoved: Ano.

Otázka: Pro jak dlouhou retezovou linku je kolo navrženo?

Odpoved: Je navrženo pro 56,5mm retezovou linku. Je rovněž kompatibilní s retezovými linkami od 55,5 do 58,5 mm.

Otázka: Jaké kliky ze sekundárního trhu lze použít?

Odpoved: Jakékoli DH kliky, které pasují na 83mm středové složení.

Otázka: Jaký největší převodník lze použít? Jaký nejmenší převodník lze použít?

Odpoved: Největší převodník 38 a nejmenší 32.

Otázka: Jsou kola kompatibilní s bezdušovými plášti? Jaké další díly jsou zapotřebí?

Odpoved: S TLR páskem Bontrager 30 mm (W439598) a ventilkem TLR (W530750) lze ráfky použít jako bezdušové. Nicméně, pláště s drátovou patkou, jimiž jsou kola vybavena z továrny, nelze použít jako bezdušové.

Otázka: Jaká je maximální délka vidlice od osy kola po korunku anebo zdvih?

Odpoved: Max. délka osy ke korunce 602 mm (200mm zdvih).

Otázka: V jaké pozici je nastaven Mino Link při odeslání kola?

Mino Link je nastaven do nejvyšší polohy. Samostatné odpružení Mino Link je v agresivnější 25% pozici.

Otázka: Lze použít delší tlumic pro zvýšení zadního zdvihu?

Odpoved: Nelze. Sedlová vzpera by pak při plné kompresi poškodila zadní část sedlové trubky.

Otázka: Je kolo vybaveno ISCG úchyty?

Odpoved: Ano. Session má 2šroubový úchyt ISCG 05.

Otázka: Je kompatibilní s dvojprevedníky?

Odpoved: Ne.

Otázka: Kterou verzi Knock Block používá?

Odpoved: Session nemá Knock Block. Má vidlici s dvojitou korunkou s pryžovými nárazníky.

Otázka: Jaký je úchyt zadní brzdy?

Odpoved: 180 mm, úchyt Post Mount.

Otázka: Jaký je maximální průměr kotoucu?

Odpoved: Lze použít až 220 mm.